


Niederhalterfeder

selbsthemmend auf Niederhaltersäule

Nr.	System	A	B	C	Ø
20244	AF 16	4	36	7,5	1
20290	AF 25/16	6	36	7,5	1
22258	AF 25/16	6	59	11,5	6
24499	AF 25	6	105	11,5	30
22355	AF 40	10	94	19,2	60
28058	AF 50	12	118	23	50



Niederhalterfeder aus Kunststoff

Nr.	System	Ø	l	Ø
53976	AF 25/16	6	63,5	4
53977	AF 25/16	6	109,5	6


Weitere Ausführungen im NewXS Katalog



Niederhalterfeder

zum Tiefspannen


Nr.	System	A	B	C	Ø
34634	AF 16	4	36,5	23,5	2
34764	AF 16	6	36,5	23,5	1
34765	AF 25	6	59	37	3
34766	AF 40	10	94,5	59,5	27
34767	AF 50	12	118	74	50



Niederhalterfeder mit Kunststoffkappe

silikonfrei, für empfindliche Oberflächen

Nr.	System	A	B	Ø
93442	AF 25/16	6	103,5	9
93443	AF 25/16	6	57,5	6



ALUFIX CLASSIC Elemente können in unterschiedlichen Farben eloxiert geliefert werden. Die Farbe „Natur“ ist Standard, „Schwarz“(-1) ist alternativ lieferbar. Weitere Farben auf Anfrage.

Andere Abmessungen auf Anfrage